

真空发生器操作手册



型号 (Model) : FLV-D-250

1. 参数 (Date) :

耗气量	气源压力	适合桶规格	气管通经	适合吸尘管规格
1.6m ³ /分钟	≥0.5Mpa	20L 标准桶	≥1/2 英寸(4分)	1.2 或 1.5 英寸 (DN32 或 38)

2. 总重量(Weight) : 4kg (不含涂料桶)

3. 尺寸 (Size) : Φ0.3 (m) ×0.4 (m) (不含涂料桶)

4. 本机采用 20L 涂料桶作为储尘用, 新旧桶都可使用, 十分便于工厂就地取材

5. 自带除尘滤芯, 可用压缩空气吹洗, 也可水洗。

6. 使用方法: 将该发生器套在涂料桶上, 接通压缩空气, 联接吸尘管即可使用